

**Číselník, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431980 10/58
GTIN	4045197204165
Trieda položky	42C

Popis**Prevedenie:**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Hodnota stupnice	0,01 mm
Rozsah merania	10 mm
Meracia sila	0,4 - 1,4 N
Kalibrácia	C1
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm

Ø puzdra	58 mm
Norma	DIN 878
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Číselník

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 19/11	434900 19/11
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6

Oceřový dotyk Typ 19/7	434900 19/7
Oceřový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceřový dotyk Typ 15	434900 15
Oceřový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceřový dotyk Typ 40/10	434900 40/10
Tvrđokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceřový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrđokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceřový dotyk Typ 39	434900 39
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrđokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceřový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceřový dotyk Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Oceřový dotyk Typ 17	434900 17
Oceřový dotyk Typ 19/9	434900 19/9
Oceřový dotyk Typ 16	434900 16
Tvrđokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrđokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceřový dotyk Typ 28	434900 28
Oceřový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceřový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceřový dotyk Typ 32	434900 32
Tvrđokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceřový dotyk Typ 14	434900 14
Oceřový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrđokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceřový dotyk Typ 19/8	434900 19/8
Oceřový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceřový dotyk Typ 18/4	434900 18/4

Oceľový dotyk Typ 19/10	434900 19/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Sklíčko odchýlkomeru Typ 58	432260 58