

**Bezpečnostný úchýlkomer, Rozsah merania / Ø púzdra: 0,8/58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Trieda položky	46C

**Popis****Prevedenie:**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s ochranou proti nárazom, bezpečnostné odchýlkomery, chránené proti nárazom s voľným zdvihom. Mimoriadne ľahká, robustná konštrukcia s ochranou proti prachu. Ø upínacej stopky 8 mm h6. Maximálna presnosť vďaka kombinovaného prenosu ozubené koleso-páka.

**Technický opis**

Meracia sila	0,8 - 1,2 N
Kalibrácia	C1
Ø púzdra	58 mm
Hodnota stupnice	0,01 mm
Rozsah merania	0,8 mm
Rozpätie odchýlky $f_e$	7 $\mu$ m
Voľný zdvih	7 mm

Norma	DIN 878
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

### Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analogové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 3	023000 3
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analogové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

### Príslušenstvo

Skličko odchýlkomeru Typ 58	432010 58
-----------------------------	-----------