

STIEFELMAYER

**Vodováha na hriadele, Dno dĺžka / presnosť: 200/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 468800 200/4  |
| GTIN             | 4028126003350 |
| Trieda položky   | 46R           |

**Popis****Prevedenie:**

Pevné puzdro vyrobené z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. Prizmatická a plochá podrážka s dorazovými plochami jemne brúsenými pod uhlom (dôležité pri vytyčovaní, zarovnávaní atď.). Všetky meracie plochy boli presne rovnobežné s osou vodováhy. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. S izolačnými rukoväťami na kryte, ako aj ochranným sklom nad vodováhami.

**Použitie:**

Na zoraďovanie plôch, hriadeľov, strojov atď.

**Norma:****DIN 877****Presnosť:**

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,02 mm/m**.

2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,1 mm/m**.

4 = s normálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,4 mm/m**.

**Technický opis**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Podošva Šírka    | 40 mm          |
| Podošva Dĺžka    | 200 mm         |
| Odčítanie        | 0,4 mm/m       |
| Trieda presnosti | 4              |
| Norma            | <b>DIN 877</b> |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Balenie       | stabilný box |
| Kalibrácia    | H2           |
| Druh produktu | Vodováha     |

**Služby**

|   |             |
|---|-------------|
| KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer<br>Presnosť 0,40 | 026620 0,40 |
|---|-------------|