

**Presný úchylkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra:
100/80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	433050 100/80
GTIN	4031452101416
Trieda položky	46C

Popis**Prevedenie:**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006 (okrem veľ. 100/80).

Stabilné, matne chrómované mosadzné púzdro.

Upínacia stopka Ø 8 mm h6, kalená a brúsená.

Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Centrálne ručička pre odčítanie 1/100, malá ručička pre odčítanie 1 mm. Ø upínacej stopky 10 mm h6.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Rozpätie odchýlky f_e	50 μ m
Rozsah merania	100 mm
Kalibrácia	C1
Hodnota stupnice	0,01 mm

Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Meracia sila	1,2 - 2,5 N
Ø puzdra	80 mm
Norma	Výrobná norma
Pripojovací závit pre snímač	M2,5
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023000 100

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Sklíčko odchýlkomeru Typ 58	432010 58
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2

Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Vonkajší krúžok pre odchýlkomer Typ 58	432020 58
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20

Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70