

**Presný malý úchylkomer, Rozsah merania / Ø púzdra: 3/28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	432500 3/28
GTIN	4031452101690
Trieda položky	46C

**Popis****Prevedenie:**

Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

**Technický opis**

Meracia sila	0,8 - 1,2 N
Rozpätie odchýlky $f_e$	17 $\mu$ m
Kalibrácia	C1
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,5 mm
Ø púzdra	28 mm
Hodnota stupnice	0,01 mm

Rozsah merania	3 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 3	023000 3
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

## Príslušenstvo

Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Zalomený držiak úchylkometerov 45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10

Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11

Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10