

**Číselník chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	432000 10/58
GTIN	4045197204189
Trieda položky	42C

Popis**Prevedenie:**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. **Presné číselníkové odchýlkomery** s ochranou proti nárazu. Upínacia stopka Ø 8 mm, h6, kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Ochrana proti nárazu vďaka puzdru s ozubnicou. Celokovové prevedenie s plastovým hodinovým sklom.

Prevedenie reklamného textu:

Presné číselníkové odchýlkomery s ochranou proti nárazu. Upínacia stopka Ø 8 mm, h6, kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Meracia sila	0,7 - 1,5 N
--------------	-------------

Kalibrácia	C1
Hodnota stupnice	0,01 mm
Ø puzdra	58 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Rozsah merania	10 mm
Norma	DIN 878
Otočný ciferník	áno
prestavitelné tolerančné značky	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Číselník

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Zalomený držiak úchylkomerov 45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25

Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11

Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Výkyvný dotyk	434912
Sklíčko odchýlkomeru Typ 58	432260 58