

HOLEX**Presný úchylkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra:
30/58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	433060 30/58
GTIN	4045197204226
Trieda položky	42C

Popis**Prevedenie:**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006 (okrem veľ. 100/80).

Stabilné, matne chrómované mosadzné púzdro.

Upínacia stopka Ø 8 mm h6, kalená a brúsená.

Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Centrálna ručička pre odčítanie 1/100, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Rozpätie odchýlky f_e	20 μ m
Hodnota stupnice	0,01 mm
Rozsah merania	30 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm

Meracia sila	0,8 - 1,6 N
Kalibrácia	C1
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	25 μ m
\varnothing puzdra	58 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10

Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Skličko odchýlkomeru Typ 58	432260 58