

**Presný úchylkometer chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 3/40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	433400 3/40
GTIN	2050001748904
Trieda položky	46C

Popis**Prevedenie:**

Stabilné, matne chrómované mosadzné puzdro; nerozbitné sklo.

Upínacia stopka Ø 8 mm h6, kalená a brúsená.

Veľmi presné vyhotovenie.

Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú **vložené v drahokame**.

Centrálne ručička **na odčítanie 1/1 000-mm**.

Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Takmer konštantná meracia sila v celom rozsahu merania.

Vysoko kvalitná ochrana proti nárazom pre obzvlášť dlhú životnosť.

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Hodnota stupnice	0,001 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,2 mm

Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	9 μ m
\varnothing puzdra	40 mm
Rozpätie odchýlky f_e	7 μ m
Rozsah merania	3 mm
Meracia sila	1 - 1,5 N
Kalibrácia	C2
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAKKŠčíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,001 Maximálne rozpätie 5	023020 5

Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90

Vonkajší krúžok pre odchyľkomer Typ 40	432020 40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø púzdra 40	434835 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10

Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Sklíčko odchýlkomeru Typ 40	432010 40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4