

**Presný malý úchylkomer, Rozsah merania / Ø púzdra: 3/32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	432500 3/32
GTIN	4031452100136
Trieda položky	46C

**Popis****Prevedenie:**

Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

**Technický opis**

Hodnota stupnice	0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,5 mm
Ø púzdra	32 mm
Meracia sila	0,8 - 1,2 N
Rozsah merania	3 mm
Kalibrácia	C1

Norma	DIN 878
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 3	023000 3

## Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2

Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10