



Presný malý úchylkomer IP67 odolné proti oleju a vode, chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 3/40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432650 3/40
GTIN	4031452101263
Trieda položky	46C

Popis

Prevedenie:

Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Odolné proti oleju a vode, chránené proti nárazom.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Hodnota stupnice	0,01 mm
Ø púzdra	40 mm
Meracia sila	1 - 1,7 N
Rozsah merania	3 mm

Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,5 mm
Kalibrácia	C1
Norma	DIN 878
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 3	023000 3
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2

Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Vonkajší krúžok pre odchýlkomer Typ 40	432020 40
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10

Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø púzdra 40	434835 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Skĺčisko odchýlkomeru Typ 40	432010 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10