

**Garant****Presný úchylkomer IP67, chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432210 10/58
GTIN	4045197154071
Trieda položky	41C

## Popis

### Prevedenie:

Presné odchýlkomery s ochranou proti nárazom, **chránené proti striekajúcej vode, oleju a nečistotám**. Merací čap na stopke s gumovým husím krkom, na hornom konci utesnený ochranným puzdrom. Zadná stena je utesnená, sklo a vonkajší krúžok sú pevne priskrutkované. Ø upínacej stopky 8 mm h6.

### Prevedenie reklamného textu:

**Presné číselníkové odchýlkomery** s ochranou proti nárazu. Upínacia stopka Ø 8 mm, h6, kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

## Technický opis

Hodnota stupnice	0,01 mm
Ø puzdra	58 mm
Meracia sila	0,9 - 1,6 N
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Rozsah merania	10 mm
Kalibrácia	C1
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Norma	DIN 878
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Otočný ciferník	áno
prestavitelné tolerančné značky	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia DAKKČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10

## Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Sklíčko odchýlkomeru Typ 58	432010 58
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20

Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14