




Zverák na brúsenie a kontrolu s vretenom, nehrdzavejúci, Šírka čelustí A: 100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	363600 100
GTIN	4045197313591
Trieda položky	38F

Popis

Prevedenie:

· **Oceľ kalená; na všetkých stranách precízne obrúsená.**

Pracovné použitie na 4 rôznych stranách (základné, čelné a bočné plochy).

Magnetizovateľná chrómová oceľ – **nehrdzavejúca** (pre práce s chladivami a mazivami spôsobujúcimi koróziu).

Funkcia:

Vťahovací systém – pohyblivá čelusť je vďaka upínaciemu tlaku vťahovaná smerom dolu, čím je vylúčené zdvihnutie alebo chvenie obrobku počas obrábania.

Použitie:

Na **presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie.**

Dodatočne vhodné na zápustné erodovanie.

Presnosť:

Do **0,003 mm** / 100 mm (presnosť systému).

Rozsah balenia:

Vrátane ovládacej kľuky.

Technický opis

Hmotnosť	9,5 kg
Celková dĺžka a	270 mm
maximálny rozsah upínania b	140 mm

Šírka čelustí A	100 mm
Výška čelusti C	40 mm
Celková šírka B	100 mm
Druh produktu	Zverák na kontrolu