



## Presný malý úchylkomer IP67 odolné proti oleju a vode, chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 5/40



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432650 5/40
GTIN	4031452101812
Trieda položky	46C

### Popis

#### Prevedenie:

Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Odolné proti oleju a vode, chránené proti nárazom.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

### Technický opis

Meracia sila	0,8 - 1,2 N
Rozsah merania	5 mm
Ø púzdra	40 mm
Kalibrácia	C1

Hodnota stupnice	0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,5 mm
Norma	DIN 878
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

### Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAKK Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

### Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Zalomený držiak úchylkomerov 45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø púzdra 40	434835 40
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Sklíčko odchýlkomeru Typ 40	432010 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20

Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Vonkajší krúžok pre odchýlkomer Typ 40	432020 40
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2

Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30