

**Garant****Presný úchylkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 1/58**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	433090 1/58
GTIN	4045197422071
Trieda položky	41C

## Popis

### Prevedenie:

Stabilné, matne chrómované mosadzné púzdro; nerozbitné sklo.

Upínacia stopka Ø 8 mm h6, kalená a brúsená.

Veľmi presné vyhotovenie.

Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú **vložené v drahokame**.

Centrálna ručička **na odčítanie 1/1 000-mm**.

Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Takmer konštantná meracia sila v celom rozsahu merania.

**Vysoko kvalitná ochrana proti nárazom pre obzvlášť dlhú životnosť.**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

## Technický opis

Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,2 mm
Kalibrácia	C2

Meracia sila	1,5 - 2 N
Ø puzdra	58 mm
Rozpätie odchýlky $f_e$	5 $\mu\text{m}$
Hodnota stupnice	0,001 mm
Celkové rozpätie odchýlka $f_{ges}$	7 $\mu\text{m}$
Rozsah merania	1 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,001 Maximálne rozpätie 5	023020 5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

## Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Zalomený držiak úchylkomerov 60° Upínacia dĺžka 25	434918 25

Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5

Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3