




## Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS, Rozsah merania: 8-12mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435010 8-12
GTIN	2050001047915
Trieda položky	46D

### Popis

#### Prevedenie:

Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS pre malé otvory od 1 mm. Tvrdé pochrómované snímacie hlavy (od veľkosti 4,5 do 7,5). Čepelovitý hrot meracej ihly, ktorá je pod meracou silou presného odchýlkomera, roztahuje drážkovanú snímaciu hlavu. **Presnosť opakovania 1 µm.**

#### Použitie:

Zistenie odchýlok od požadovaného rozmeru a chýb tvaru ako nerovnosť alebo kuželovitosť.

#### Rozsah balenia:

Snímacie hlavy, meracia ihla z TK, štandardný držiak (zobrazovací prístroj a nastavovacie krúžky nie sú v rozsahu balenia).

#### Zvláštne príslušenstvo:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, merací stôl č. 435020.

#### Upozornenie:

Vyhotovenia do rozsahu merania 20 mm a vývrty slepých otvorov k dodaniu na vyžiadanie. K dispozícii ako voliteľná výbava od verzie Ø 4,5 mm s povrchovou úpravou DLC odolnou proti opotrebovaniu.

### Technický opis

Rozsah merania	8 - 12 mm
----------------	-----------

efektívny rozsah použitia	7,7 - 12,5 mm
Hĺbka merania	45 mm
Počet HM meracích ihlíc	2
Počet tlačidiel	6
Opakovateľnosť	1 μm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Vnútorne presné meracie zariadenie

### Príslušenstvo

Úchýlkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Sady ocelových nastavovacích krúžkov (rozmery ako snímacie hlavy) Rozsah merania 8-12	435030 8-12
Koleno pro OSIMESS pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6	435014 0,95-20,6
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Merací stôl pre OSIMESS Označenie výrobcu OSM6	435020 OSM6
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Indukčný presný úchýlkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Hlava sondy pre vnútorne presné meracie prístroje OSIMESS Rozsah použitia 8,20-8,80	435015 8,20-8,80
Merací stôl pre OSIMESS Označenie výrobcu OSM5	435020 OSM5
Držiak prístroja bez vratného tlačidla pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6	435012 0,95-20,6
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Držiak zariadenia s tlačidlom návratu pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6	435013 0,95-20,6

