



## Přesný velký úchylkoměr chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/80



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432900 10/80
GTIN	4031452100365
Trieda položky	46C

### Popis

#### Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. S väčšími vonkajším Ø hodín a extra veľkými dielikmi, meracie zariadenie **chránené proti nárazom**. Matné pochrómované mosadzné teleso. S upínacou stopkou Ø 8 mm, h6; kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

### Technický opis

Ø púzdra	80 mm
Rozsah merania	10 mm
Kalibrácia	C1
Meracia sila	1 - 1,8 N

Hodnota stupnice	0,01 mm
Rozpätie odchýlky $f_e$	17 $\mu$ m
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

### Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10

### Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10

Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30

Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80