

**Presný malý úchylkomer, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	432500 10/40
GTIN	2050001064141
Trieda položky	46C

Popis**Prevedenie:**

Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Veľmi veľký merací rozsah (10 mm), pri veľmi malých konštrukčných rozmeroch (Ø 40 mm).

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Meracia sila	0,7 - 1,2 N
Ø púzdra	40 mm
Rozsah merania	10 mm
Hodnota stupnice	0,01 mm
Kalibrácia	C1
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm

Norma	DIN 878
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10

Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Výkyvný dotyk	434912

Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø púzdra 40	434835 40
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Vonkajší krúžok pre odchýlkomer Typ 40	432020 40
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10

Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Sklíčko odchýlkomeru Typ 40	432010 40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100