




## Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS, Rozsah merania: 4,5-12mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435010 4,5-12
GTIN	2050001047922
Trieda položky	46D

### Popis

#### Prevedenie:

Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS pre malé otvory od 1 mm. Tvrdé pochrómované snímacie hlavy (od veľkosti 4,5 do 7,5). Čepelovitý hrot meracej ihly, ktorá je pod meracou silou presného odchýlkomera, roztahuje drážkovanú snímaciu hlavu. **Presnosť opakovania 1 µm.**

#### Použitie:

Zistenie odchýlok od požadovaného rozmeru a chýb tvaru ako nerovnosť alebo kuželovitosť.

#### Rozsah balenia:

Snímacie hlavy, meracia ihla z TK, štandardný držiak (zobrazovací prístroj a nastavovacie krúžky nie sú v rozsahu balenia).

#### Zvláštne príslušenstvo:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, merací stôl č. 435020.

#### Upozornenie:

Vyhotovenia do rozsahu merania 20 mm a vývrty slepých otvorov k dodaniu na vyžiadanie. K dispozícii ako voliteľná výbava od verzie Ø 4,5 mm s povrchovou úpravou DLC odolnou proti opotrebovaniu.

### Technický opis

Počet HM meracích ihlíc	2
-------------------------	---

Počet tlačidiel	13
efektívny rozsah použitia	4,15 - 12,5 mm
Opakovateľnosť	1 $\mu$ m
Rozsah merania	4,5 - 12 mm
Hĺbka merania	41 - 45 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Vnútorne presné meracie zariadenie

### Príslušenstvo

Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Hlava sondy pre vnútorne presné meracie prístroje OSIMESS Rozsah použitia 7,20-7,80	435015 7,20-7,80
Držiak zariadenia s tlačidlom návratu pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6	435013 0,95-20,6
Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Presný odchýlkomer $\pm$ rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Indukčný presný úchylkomer Extrames Typ 2001	434670 2001
Držiak prístroja bez vratného tlačidla pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6	435012 0,95-20,6
Sady oceľových nastavovacích krúžkov (rozmery ako snímacie hlavy) Rozsah merania 4,5-12	435030 4,5-12
Presný odchýlkomer $\pm$ rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Koleno pro OSIMESS pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6	435014 0,95-20,6
Merací stôl pre OSIMESS Označenie výrobcu OSM6	435020 OSM6
Presný odchýlkomer $\pm$ rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Merací stôl pre OSIMESS Označenie výrobcu OSM5	435020 OSM5
Presný odchýlkomer $\pm$ rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10

