

**HOLEX****Presný malý úchylkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 3/40**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432505 3/40
GTIN	4045197199584
Trieda položky	42C

## Popis

### Prevedenie:

Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Chránené proti nárazom.

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

## Technický opis

Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Kalibrácia	C1
Hodnota stupnice	0,01 mm
Ø púzdra	40 mm
Meracia sila	0,9 - 1,3 N

Rozsah merania	3 mm
Norma	DIN 878
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 3	023000 3
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

## Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 19/11	434900 19/11

Oceřový dotyk Typ 24	434900 24
Oceřový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceřový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceřový dotyk Typ 19/7	434900 19/7
Oceřový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceřový dotyk Typ 19/9	434900 19/9
Oceřový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceřový dotyk Typ 32	434900 32
Oceřový dotyk Typ 19/10	434900 19/10
Oceřový dotyk Typ 19/8	434900 19/8
Oceřový dotyk Typ 13	434900 13
Oceřový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceřový dotyk Typ 39	434900 39
Oceřový dotyk Typ 17	434900 17
Oceřový dotyk Typ 10	434900 10
Tvrđokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceřový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceřový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceřový dotyk Typ 11	434900 11
Oceřový dotyk Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Oceřový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrđokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrđokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceřový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceřový dotyk Typ 40/10	434900 40/10
Tvrđokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrđokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceřový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceřový dotyk Typ 15	434900 15

Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20