

HOLEX**Rýchlopínací zverák s jednoručním ovládaním, Šírka čelustí A: 110mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365023 110
GTIN	4045197563200
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- Rýchle presúvanie pohyblivej čeluste.
- Čelusť kalená a brúsená.
- Odpadá časovo náročné točenie kľukou.
- Presné upnutie vedením s plochou dráhou.
- Upnutie obrobku jednou rukou.
- Jedna čelusť s horizontálnou a vertikálnou prizmou pre okrúhly materiál, jedna čelusť hladká.
- Na upnutie plochých dielov sú obe čeluste zúžené.
- S dvomi bočnými dosadacími plochami.
- Tvarované blokovanie.

Použitie:

Na rýchle upínanie obrobkov na vŕtacie a meracie stroje.

Materiál:

Telo a pohyblivá čelusť z robustnej špeciálnej liatiny.

Presnosť:

V rámci **0,03 mm**.

Technický opis

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	zverák pod vrtacku modrý
Celková výška c	82 mm
Hmotnosť	9,5 kg

maximálna celková dĺžka L ₄	510 mm
Šírka čelustí A	110 mm
Rozsah upínania b	130 mm
Výška čelusti C	32 mm
Šírka základného telesa B	112 mm
Dĺžka základného telesa a	280 mm
Druh produktu	Zverák pre vŕtačky

Príslušenstvo

Doraz Typ 1	365028 1
Vodiaca lišta pre č. 365023	365025