

HOLEX**Rýchlopínací zverák s jednoručním ovládaním, Šírka čelustí A: 135mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365023 135
GTIN	4045197595430
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- Rýchle presúvanie pohyblivej čeluste.
- Čelusť kalená a brúsená.
- Odpadá časovo náročné točenie kľukou.
- Presné upnutie vedením s plochou dráhou.
- Upnutie obrobku jednou rukou.
- Jedna čelusť s horizontálnou a vertikálnou prizmou pre okrúhly materiál, jedna čelusť hladká.
- Na upnutie plochých dielov sú obe čeluste zúžené.
- S dvomi bočnými dosadacími plochami.
- Tvarované blokovanie.

Použitie:

Na rýchle upínanie obrobkov na vŕtacie a meracie stroje.

Materiál:

Telo a pohyblivá čelusť z robustnej špeciálnej liatiny.

Presnosť:

V rámci **0,03 mm**.

Technický opis

Hmotnosť	13,5 kg
maximálna celková dĺžka L ₄	587 mm
Celková výška c	80,5 mm

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	zverák pod vrtacku sivý
Šírka čelustí A	135 mm
Rozsah upínania b	160 mm
Výška čelusti C	40 mm
Šírka základného telesa B	138 mm
Dĺžka základného telesa a	365 mm
Druh produktu	Zverák pre vŕtačky

Príslušenstvo

Doraz Typ 2	365028 2
Vodiaca lišta pre č. 365023	365025