




Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS, Rozsah merania: 1,5-4,2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435010 1,5-4,2
GTIN	2050001039965
Trieda položky	46D

Popis

Prevedenie:

Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS pre malé otvory od 1 mm. Tvrdé pochrómované snímacie hlavy (od veľkosti 4,5 do 7,5). Čepelovitý hrot meracej ihly, ktorá je pod meracou silou presného odchýlkomera, rozťahuje drážkovanú snímaciu hlavu. **Presnosť opakovania 1 µm.** Snímacie hlavy z **tvrdokovu.**

Použitie:

Zistenie odchýlok od požadovaného rozmeru a chýb tvaru ako nerovnosť alebo kužeľovitosť.

Rozsah balenia:

Snímacie hlavy, meracia ihla z TK, štandardný držiak (zobrazovací prístroj a nastavovacie krúžky nie sú v rozsahu balenia).

Zvláštne príslušenstvo:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, merací stôl č. 435020.

Upozornenie:

Vyhotovenia do rozsahu merania 20 mm a vývrty slepých otvorov k dodaniu na vyžiadanie. K dispozícii ako voliteľná výbava od verzie Ø 4,5 mm s povrchovou úpravou DLC odolnou proti opotrebovaniu.

Technický opis

Technický list

Opakovateľnosť	1 µm
Rozsah merania	1,5 - 4,2 mm
Počet tlačidiel	10
Hĺbka merania	17 - 25 mm
Počet HM meracích ihlíc	2
efektívny rozsah použitia	1,5 - 4,2 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Vnútorne presné meracie zariadenie

Príslušenstvo

Koleno pro OSIMESS pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6	435014 0,95-20,6
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Merací stôl pre OSIMESS Označenie výrobcu OSM5	435020 OSM5
Držiak zariadenia s tlačidlom návratu pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6	435013 0,95-20,6
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Sady oceľových nastavovacích krúžkov (rozmery ako snímacie hlavy) Rozsah merania 1,5-4,2	435030 1,5-4,2
Hlava sondy pre vnútorné presné meracie prístroje OSIMESS Rozsah použitia 1,50-1,90	435015 1,50-1,90
Merací stôl pre OSIMESS Označenie výrobcu OSM6	435020 OSM6
Držiak prístroja bez vratného tlačidla pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6	435012 0,95-20,6
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5

Digitálny číselníkOdčítanie 0,0005 mm Rozsah merania
12,5

434322 12,5