




Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS, Rozsah merania: 4,5-7,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 435010 4,5-7,5 |
| GTIN | 2050001047908 |
| Trieda položky | 46D |

Popis

Prevedenie:

Vnútorné presné meracie zariadenie OSIMESS pre malé otvory od 1 mm. Tvrdé pochrómované snímacie hlavy (od veľkosti 4,5 do 7,5). Čepelovitý hrot meracej ihly, ktorá je pod meracou silou presného odchýlkomera, roztahuje drážkovanú snímaciu hlavu. **Presnosť opakovania 1 µm.**

Použitie:

Zistenie odchýlok od požadovaného rozmeru a chýb tvaru ako nerovnosť alebo kužeľovitosť.

Rozsah balenia:

Snímacie hlavy, meracia ihla z TK, štandardný držiak (zobrazovací prístroj a nastavovacie krúžky nie sú v rozsahu balenia).

Zvláštne príslušenstvo:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, merací stôl č. 435020.

Upozornenie:

Vyhotovenia do rozsahu merania 20 mm a vývrty slepých otvorov k dodaniu na vyžiadanie. K dispozícii ako voliteľná výbava od verzie Ø 4,5 mm s povrchovou úpravou DLC odolnou proti opotrebovaniu.

Technický opis

| | |
|-------------------------|---|
| Počet HM meracích ihlíc | 1 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Opakovateľnosť | 1 μ m |
| Rozsah merania | 4,5 - 7,5 mm |
| Počet tlačidiel | 7 |
| efektívny rozsah použitia | 4,15 - 7,8 mm |
| Hĺbka merania | 41 - 45 mm |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | Cena na vyžiadanie |
| Druh produktu | Vnútorne presné meracie zariadenie |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------------|
| Indukčný presný úchýlkomer Extramess Typ 2001 | 434670 2001 |
| Merací stôl pre OSIMESS Označenie výrobcu OSM6 | 435020 OSM6 |
| Merací stôl pre OSIMESS Označenie výrobcu OSM5 | 435020 OSM5 |
| Úchýlkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10 | 434807 10 |
| Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 130/5 | 434674 130/5 |
| Sady oceľových nastavovacích krúžkov (rozmery ako snímacie hlavy) Rozsah merania 4,5-7,5 | 435030 4,5-7,5 |
| Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 50/1 | 434674 50/1 |
| Hlava sondy pre vnútorne presné meracie prístroje OSIMESS Rozsah použitia 4,70-5,30 | 435015 4,70-5,30 |
| Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 250/10 | 434674 250/10 |
| Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 25/0,5 | 434674 25/0,5 |
| Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5 | 434322 12,5 |
| Držiak prístroja bez vratného tlačidla pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6 | 435012 0,95-20,6 |
| Koleno pro OSIMESS pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6 | 435014 0,95-20,6 |
| Držiak zariadenia s tlačidlom návratu pre menovitý rozsah merania 0,95-20,6 | 435013 0,95-20,6 |

