



Vnútrotný presný merací prístroj ocel' bez úchylkomeru SU, Rozsah merania: 35-60mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435040 35-60
GTIN	2050001047953
Trieda položky	46F

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne \varnothing vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **z ocele**.

Použitie:

Na presné meranie \varnothing otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútrotných profilov.

Rozsah balenia:

Vnútrotný presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Hĺbka merania	180 mm
Rozsah merania	35 - 60 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 µm
Počet meracích čapov	6
Počet meracích kotúčov	3
Centrovací tanier Šírka	28 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

Kalibrácia DAkkSPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023220 60
KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023210 60

Príslušenstvo

Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 750	435142 750
Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje 1 kus Typ 35-90	439914 35-90
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1000	435142 1000
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 2000	435142 2000
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mm Oceľ merací Ø 49	435085 49
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mm TK merací Ø 39	435095 39
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mm TK merací Ø 49	435095 49
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mm Oceľ merací Ø 39	435085 39

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 46	484030 46
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 500	435142 500
Merací kotúč pre rozsah merania 35 – 60 Hrúbka 1	435108 1
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mmOceľ merací Ø 59	435085 59
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mmTK merací Ø 54	435095 54
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mmOceľ merací Ø 54	435085 54
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mmTK merací Ø 44	435095 44
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1500	435142 1500
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 44	484030 44
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mmTK merací Ø 59	435095 59
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 250	435142 250
Merací kotúč pre rozsah merania 35 – 60 Hrúbka 0,5	435108 0,5
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mmOceľ merací Ø 35	435085 35
Digitálny číselníkOdčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 38	484030 38
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 42	484030 42

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 36	484030 36
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mmOceľ merací Ø 44	435085 44
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Merací kolík pre rozsah merania 35 - 60 mmTK merací Ø 35	435095 35