



## Infračervený teplomer, Typ: T2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474012 T2
GTIN	4029547011696
Trieda položky	47B

### Popis

#### Prevedenie:

Rýchle bezkontaktné meranie aj na väčšie vzdialenosti.

- **Displej: hodnoty min./max.**
- **Monitorovanie hraničných hodnôt s optickou a akustickou signalizáciou.**
- **Malé a praktické s osvetleným displejom.**
- **Rýchle meranie: 2 merania/s.**

Presné označenie meranej plochy pomocou **2-bodového lasera**.

#### Rozsah balenia:

Vrátane skúšobného protokolu a 1x batérie č. 081561 veľ. 6LR61.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Ochranné puzdro č. 474029.

### Technický opis

Najväčšia prípustná chyba (0,1 až 400 °C)	$\pm 1,5$ alebo $\pm 1,5$ % z nameranej hodnoty °C
Optika	12: 1

Najväčšia prípustná chyba (-30 až 0 °C)	±2 alebo ±2 % z nameranej hodnoty °C
Hmotnosť	200 g
Dĺžka	75 mm
Rozsah merania	-30 - 400 °C
Emisivita nastaviteľná	0,1 - 1
Šírka	38 mm
Rozlíšenie infračervené	0,1 °C
Výška	190 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	I5
Druh produktu	Teplomer

## Služby

KalibráciaInfračervený teplomer Typ A	027600 A
---------------------------------------	----------

## Príslušenstvo

Teplotný snímač typu K Typ OF	474120 OF
Teplotný snímač typu K Typ EF	474120 EF
Kožené ochranné púzdro	474029