

HOLEX**Skúšačka napätia, Typ prístroja: LCD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473120 LCD
GTIN	4045197554260
Trieda položky	42I

Popis**Prevedenie:**

Dvojbložkové plastové teleso s 2 skúšobnými rukoväťami. Integrované LED svetidlo, držiak skúšobnej rukoväti na ovládanie jednou rukou, Auto Test na kontrolu funkcie. Automatický výber rozsahov merania.

Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

K profesionálnemu, viacstupňovému skúšaniam napätia, priechodu prúdu a polarity.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií 081551 veľ. LR3, ochranných krytiel.

Technický opis

Skúška smeru otáčania	áno
Oblasť pre zobrazovanie DC	6 - 690 V

Osvetlenie meracích miest	áno
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Ukazovateľ	LCD
Oblasť pre zobrazovanie AC	6 - 400 V
Označenie výrobcu	LCD
Skúška priechodnosti	akusticky/LCD
Displej s podsvietením	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Kalibrácia	I1
Bezpečnostný certifikát	GS TÜV Rheinland
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	2x c. 081551 vel. LR3
Druh produktu	Skúšačka napätia

Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S	027120 S
Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S	027160 S

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------