

Mahr**Digitálny číselník Odčítanie 0,005 mm, Rozsah merania: 12,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434022 12,5
GTIN	4059192014315
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s veľmi veľkým (12 mm) silne kontrastným LCD ukazovateľom. Vďaka referenčnému systému je pripravený na meranie ihneď po zapnutí.

Funkcia:

Vynulovanie zobrazenia v každej polohe, Preset (prednastavenie rozmeru), zmena smeru počítania, aut. vypnutie Auto-Off (voliteľne). Funkcia uzamknutia Lock: Blokovanie tlačidiel proti neúmyselnému ovládaniu. IP52: Ochrana proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915. Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Ø upínacej stopky h6	8 mm
Ø puzdra	60 mm

Hrúbka krytu	28 mm
Kalibrácia	C1
Rozsah merania	12,5 mm
Meracia sila	0,5 – 1 N
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0001 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,005 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,015 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 52
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6

Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Zdvihátko Dĺžka 500	434930 500
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10

Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Výkyvný dotyk	434912
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2

Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Zdvihátko Dĺžka 140	434930 140
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16