

Mitutoyo

Digitálne absolútne úchylkomery IP66, Rozsah merania: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434410 5
GTIN	4946368554242
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Praktické, všestranné a robustné digitálne odchýlkomery s integrovaným zobrazením tolerancie (s alebo bez nameranej hodnoty). Vďaka úzkej konštrukcii sú obzvlášť vhodné na inštaláciu do prípravkov s obmedzeným priestorom. Zobrazenie je možné otočiť o 180° na čítanie z oboch strán. **Skratovaním vedení Digimatic 1 a 6 je možné nastaviť jeden alebo viacero odchýlkomerov na nulu alebo otvoriť prednastavenú hodnotu.** Odcítanie zhora.

Funkcia:

IP66: Ochrana proti silnému prúdu vody alebo dočasnému zaplaveniu a ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498428, špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Šírka	35 mm
Meracia sila	2,0 N

Kalibrácia	C1
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Dĺžka	116,5 mm
Hĺbka	44,3 mm
Rozsah merania	5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 66
Odčítanie voliteľné	0,01 / 0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAKK Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Pripojovací kábel Typ USB2	498428 USB2
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40

Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Pripojovací kábel Typ D2	498428 D2
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Pripojovací kábel Typ D1	498428 D1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30

Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16

Tvrdokovový dotyk Typ 18/5

434910 18/5

Tvrdokovový dotyk Typ 14

434910 14