

BENNING**Testovacie vodiče, Ø meracích hrotov: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473308 2
GTIN	4014651441460
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (s ochrannými krytkami), CAT II 1000 V (bez ochranných krytiel).

Meracie káble 2-dielne, červená / čierna, Ø meracieho kábla = 4 mm.

Dĺžka meracieho hrotu 18 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Vhodné pre:

Multimeter č. 473300; 473305 a č. 473320 veľ. 960 a prístroje na meranie izolačného odporu č. 473420.

Technický opis

Ø meracích hrotov	2 mm
Kategória prepätia	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (s ochrannými krytkami); CAT II 1000 V (bez ochranných krytiel)
Ø meracieho vedenia	4 mm
Dĺžka kábla	1,4 m

Druh produktu

Meracie vedenie