



Presný číselník Feinika chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 1/40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	433500 1/40
GTIN	4031452101652
Trieda položky	46C

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

Stabilné, matne chrómované mosadzné púzdro.

Upínacia stopka Ø 8 mm h6, kalená a brúsená.

Robustné vyhotovenie.

Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú z drahokamov.

Centrálna ručička **pre odčítanie 1/1 000-mm.**

Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Takmer konštantná meracia sila v celom meracom rozsahu.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Rozpätie odchýlky f_e	3 μm
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	4 μm

Hodnota stupnice	0,001 mm
Ø puzdra	40 mm
Kalibrácia	C2
Rozsah merania	1 mm
Meracia sila	0,7 - 1 N
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,1 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,001 Maximálne rozpätie 5	023020 5

Príslušenstvo

Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28

Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø púzdra 40	434835 40
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40

Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Sklíčko odchýlkomeru Typ 40	432010 40