

Mitutoyo

Digitálne absolútne úchylkomery IP66, Rozsah merania: 12,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434410 12,5
GTIN	4946368554204
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Praktické, všestranné a robustné digitálne odchýlkomery s integrovaným zobrazením tolerancie (s alebo bez nameranej hodnoty). Vďaka úzkej konštrukcii sú obzvlášť vhodné na inštaláciu do prípravkov s obmedzeným priestorom. Zobrazenie je možné otočiť o 180° na čítanie z oboch strán. **Skratovaním vedení Digimatic 1 a 6 je možné nastaviť jeden alebo viacero odchýlkomerov na nulu alebo otvoriť prednastavenú hodnotu.** Odcítanie spredu.

Funkcia:

IP66: Ochrana proti silnému prúdu vody alebo dočasnému zaplaveniu a ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498428, špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Dĺžka	142 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm

Meracia sila	2,5 N
Rozsah merania	12,5 mm
Kalibrácia	C1
Šírka	35 mm
Hĺbka	25 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 66
Odčítanie voliteľné	0,01 / 0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30

Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Pripojovací kábel Typ USB2	498428 USB2
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Pripojovací kábel Typ D1	498428 D1
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10

Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Pripojovací kábel Typ D2	498428 D2
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100

434920 100

Tvrdokovový dotyk Typ 2

434910 2