

 Mahr**Digitálny úchýlkomer i-wi Odčítanie 0,0005 mm, Rozsah merania: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434318 25
GTIN	4059192014544
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s **veľmi veľkým** zobrazením číslíc (**11 mm**) a integrovaným zobrazením tolerancie (s/bez zobrazenia nameranej hodnoty).

Absolútna funkcia:

Nulová poloha je možná v každej polohe, bez straty referencie.

Faktor nastaviteľný so zobrazením na displeji.

Jednotlivé funkcie je možné zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, Preset, tolerancie) zostanú zachované aj pri výmene batérie.

S **integrovaným rádiovým systémom i-wi** pre ľahký bezdrôtový prenos nameraných dát do každého PC.

Funkcia:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

Technický opis

Hrúbka krytu	35 mm
Kalibrácia	C1
Meracia sila	0,65–1,15 N
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Rozsah merania	25 mm
Ø puzdra	58 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00002 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Najväčšia prípustná chyba Čiastkový rozsah merania	0,002 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2450
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

023010 100

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30

Príslušenstvo

Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498914 STICK
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2450	081560 CR2450
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975