



Presný úchylkomer IP 53, chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 1/40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	433600 1/40
GTIN	4031452100501
Trieda položky	46C

Popis

Prevedenie:

Stabilné, matne chrómované mosadzné puzdro; nerozbitné sklo.

Upínacia stopka Ø 8 mm h6, kalená a brúsená.

Veľmi presné vyhotovenie.

Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú **vložené v drahokame**.

Centrálna ručička **na odčítanie 1/1 000-mm**.

Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Takmer konštantná meracia sila v celom rozsahu merania.

Presný odchýlkomer s ochranou proti nárazom a striekajúcej vode.

Funkcia:

IP53: Ochrana proti rozstrekovanej vode až 60° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Rozsah merania	1 mm
Ø puzdra	40 mm
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	7 μ m
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,2 mm
Kalibrácia	C2
Meracia sila	1,1 - 1,6 N
Hodnota stupnice	0,001 mm
Rozpätie odchýlky f_e	5 μ m
Norma	Výrobná norma
Stupeň ochrany krytom IP	IP 53
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,001 Maximálne rozpätie 5	023020 5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Zalomený držiak úchylkometerov 60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14

Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Skličko úchylkomeru pre úchylkomer, chránený proti vode Typ 40	432030 40
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16

Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3