

**BENNING****Skúšačka napätia DUSPOL®, Typ prístroja: ANALOG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Trieda položky	47A

**Popis****Prevedenie:**

**Dvojpólová skúšačka napätia s kontrolnou znackou VDE.** Nárazuvzdorné, prachotesné a vodotesné teleso s pogumovanými uchopovacími plochami.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Použitie:**

Vhodné pre elektrotechnické práce, v priemysle, pre údržbu, servis (vyhľadávanie porúch).

**Dvojpólová skúšačka napätia s kontrolnou znackou VDE.** Nárazuvzdorné, prachotesné a vodotesné teleso s pogumovanými uchopovacími plochami.

**Norma:**

**Dvojpólová skúšačka napätia s kontrolnou znackou VDE.** Nárazuvzdorné, prachotesné a vodotesné teleso s pogumovanými uchopovacími plochami.

**Technický opis**

Skúška polarity	LED
Ukazovateľ	pohyblivá cievka (osvetlená)/LED

Oblasť pre zobrazovanie DC	12 - 1000 V
Označenie výrobcu	ANALÓG
Skúška smeru otáčania	LCD
Výstraha pred vibráciami	áno
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Oblasť pre zobrazovanie AC	12 - 1000 V
Skúška fáze	LCD
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Kalibrácia	I1
elektrická izolácia	VDE 1000 V
Druh produktu	Skúšačka napätia

## Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S	027120 S
Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S	027160 S