

## ALLURIS

## Presný ručný tachometer, Typ: C



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	471300 C
GTIN	4260244680222
Trieda položky	47F

## Popis

**Prevedenie:**

Presný ručný tachometer v **robustnom teleso z hliníkového tlakového odliatku**. Veľký digitálny displej, jednoduché ovládanie. Meranie dĺžky a rýchlosti vo voliteľných medzinárodných jednotkách. Presný **kontaktný tachometer** (60 impulzov/otocenie). Vhodný najmä na meranie nízkych rýchlostí.

**Použitie:**

**Meranie otáčok:** 0,1 – 99 999 min.<sup>-1</sup> (mechanicky do 25 000 min.<sup>-1</sup>).

**Rýchlosť:** 0,1 – 3 810 m/min.

**Meranie dĺžky:** 0,0 – 99 999 m

**Počítanie:** 0 – 99 999

**Rozsah balenia:**

Vrátane 2 meracích hrotov, meracieho kolesa 6 palcov č. 471311, dutého lievika, predlžovacieho hriadeľa, návodu na obsluhu, ochranného puzdra, 2 batérií č. 081561 veľ. LR6.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Reflexné prvky č. 471315.

## Technický opis

Počet impulzov na jedno otočenie (kontaktné meranie)	60
Čas merania	1 s
Meracie koleso Rozsah	6 palec

Najväčšia prípustná chyba	0,006 ( $\pm 0,5$ číslica) %
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	I2
Druh produktu	Ručný tachometer

### Služby

Kalibrácia Otáčkomer/stroboskop Typ D	027900 D
---------------------------------------	----------

### Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
Reflexná sada 35-dielne	471315