

**Digitálny číselník Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 12,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434110 12,5
GTIN	7640125025651
Trieda položky	46A

Popis**Prevedenie:**

Robustné hliníkové teleso s veľkým zobrazovacím poľom, výška číslic 11 mm. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, **absolútny systém. Nulová poloha v ľubovoľnej polohe** na jednoduché porovnanie nameraných hodnôt. Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, AutoOff. **Prednastavenie rozmeru (Preset)** ľubovoľnej hodnoty. Je možné uložiť dve referenčné hodnoty. Personalizovateľné tlačidlo pre voliteľné funkcie. Zmena smeru počítania.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948, zdvíhacia páčka č. 434212, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910.

Technický opis

Rozsah merania	12,5 mm
Meracia sila	0,65 – 0,9 N
Ø upínacej stopky h6	8 mm

Kalibrácia	C1
Ø puzdra	59,5 mm
Hrúbka krytu	32,9 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Zalomený držiak úchylkomerov 45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30

Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Zdvih pre číselník S_Dial WORK Rozsah merania 12,5	434212 12,5
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10

Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20