

**Multimeter, Typ prístroja: 9917****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473320 9917
GTIN	4045197554291
Trieda položky	42I

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarované dvojzložkové teleso s gumovým plášťom. Veľký, ľahko čitateľný digitálny displej s pripojiteľným podsvietením. Meracie prístroje s autom. rozsahom. Všetky prístroje s držiakom skúšobného hrotu na zadnej strane pre jednoručné ovládanie, s podperou.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Digitálne servisné meracie prístroje s rozsiahlymi funkciami.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Rozsah balenia:

Vrátane batérií (veľ. 960 2 kusy, veľ. 9917 1 kus), meracie vedenia č. 473328 veľ. 2. Teplotný snímac, uzatváracie krytky a puzdro na prenášanie.

Technický opis

Frekvencia	0,001 Hz – 9,9 MHz
------------	--------------------

Rozsah zobrazovania	4000
Kategória prepätia	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Striedavý prúd AC	0,1 μ A – 10 A
Striedavé napätie AC	0,1 mV – 1000 V
Základná presnosť	1,5 %
Jednosmerný prúd DC	0,1 μ A – 10 A
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Skúška diód	áno
Odpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 1000 V
akustický test priechodnosti	áno
Merací proces	RMS
Označenie výrobcu	9917
Tlačidlo - Hodnota pridržania	áno
Displej s podsvietením	áno
Teplota	-20 - 760 °C
Kapacita	1 pF – 200 μ F
automatické vypnutie	áno
Kalibrácia	I3
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 6LR61
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	C. 081556 veľk. 6LR61
Druh produktu	Multimeter

Služby

KalibráciaDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3
Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3

Príslušenstvo

Testovacie vodiče Ø meracích hrotov 2

473328 2