



Presný úchylkomer IP 53, chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 1/58



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 433600 1/58 |
| GTIN | 4031452100549 |
| Trieda položky | 46C |

Popis

Prevedenie:

Stabilné, matne chrómované mosadzné púzdro; nerozbitné sklo.

Upínacia stopka Ø 8 mm h6, kalená a brúsená.

Veľmi presné vyhotovenie.

Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú **vložené v drahokame**.

Centrálna ručička **na odčítanie 1/1 000-mm**.

Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Takmer konštantná meracia sila v celom rozsahu merania.

Presný odchýlkomer s ochranou proti nárazom a striekajúcej vode.

Funkcia:

IP53: Ochrana proti rozstrekovanej vode až 60° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Kalibrácia | C2 |
| Rozsah merania | 1 mm |
| Hodnota stupnice | 0,001 mm |
| Celkové rozpätie odchýlka f_{ges} | 7 μ m |
| Rozpätie odchýlky f_e | 5 μ m |
| \varnothing puzdra | 58 mm |
| Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,2 mm |
| Meracia sila | 1,3 - 1,8 N |
| Norma | Výrobná norma |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 53 |
| Meracia technika | analógová |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Odchýlkomer |

Služby

| | |
|---|-------------|
| Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5 | 023010 12,5 |
| KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,001 Maximálne rozpätie 5 | 023020 5 |

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90 | 434920 90 |
| Oceľový dotyk Typ 11/15 | 434900 11/15 |
| Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40 | 434920 40 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 11 | 434910 11 |
| Oceľový dotyk Typ 14/15 | 434900 14/15 |
| Oceľový dotyk Typ 29/10 | 434900 29/10 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/1 | 434910 18/1 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/5 | 434910 18/5 |

| | |
|---|--------------|
| Oceľový dotyk Typ 18/6 | 434900 18/6 |
| Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50 | 434918 50 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 10 | 434910 10 |
| Oceľový dotyk Typ 16 | 434900 16 |
| Oceľový dotyk Typ 12 | 434900 12 |
| Oceľový dotyk Typ 18/5 | 434900 18/5 |
| Oceľový dotyk Typ 15 | 434900 15 |
| Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25 | 434918 25 |
| Oceľový dotyk Typ 28 | 434900 28 |
| Oceľový dotyk Typ 14 | 434900 14 |
| Oceľový dotyk Typ 30/10 | 434900 30/10 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 14 | 434910 14 |
| Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20 | 434920 20 |
| Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10 | 434920 10 |
| Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100 | 434920 100 |
| Rubínový dotyk Typ 2 | 434915 2 |
| Oceľový dotyk Typ 11/20 | 434900 11/20 |
| Oceľový dotyk Typ 14/20 | 434900 14/20 |
| Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50 | 434917 50 |
| Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80 | 434920 80 |
| Oceľový dotyk Typ 18/3 | 434900 18/3 |
| Oceľový dotyk Typ 13 | 434900 13 |
| Oceľový dotyk Typ 14/40 | 434900 14/40 |
| Oceľový dotyk Typ 11 | 434900 11 |
| Oceľový dotyk Typ 2 | 434900 2 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/3 | 434910 18/3 |
| Oceľový dotyk Typ 11/30 | 434900 11/30 |
| Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25 | 434917 25 |
| Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60 | 434920 60 |

| | |
|--|--------------|
| Tvrdokovový dotyk Typ 2 | 434910 2 |
| Oceľový dotyk Typ 14/30 | 434900 14/30 |
| Oceľový dotyk Typ 18/2 | 434900 18/2 |
| Výkyvný dotyk | 434912 |
| Oceľový dotyk Typ 18/1 | 434900 18/1 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 16 | 434910 16 |
| Skličko úchylkomeru pre úchylkomer, chránený proti vode Typ 40 | 432030 40 |
| Oceľový dotyk Typ 17 | 434900 17 |
| Oceľový dotyk Typ 11/35 | 434900 11/35 |
| Oceľový dotyk Typ 10 | 434900 10 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/2 | 434910 18/2 |
| Oceľový dotyk Typ 11/25 | 434900 11/25 |
| Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30 | 434920 30 |
| Oceľový dotyk Typ 24 | 434900 24 |
| Oceľový dotyk Typ 20 | 434900 20 |
| Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15 | 434920 15 |
| Oceľový dotyk Typ 39 | 434900 39 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/4 | 434910 18/4 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 17 | 434910 17 |
| Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50 | 434920 50 |
| Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70 | 434920 70 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/6 | 434910 18/6 |
| Oceľový dotyk Typ 29/20 | 434900 29/20 |
| Oceľový dotyk Typ 18/4 | 434900 18/4 |