

BENNING
Skúšačka napätia DUSPOL[®], Typ prístroja: EXPERT

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	473105 EXPERT
GTIN	4014651502628
Trieda položky	47A

Popis
Prevedenie:
DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Ukazovateľ napätia od 50 V je funkčný aj pri vybitých alebo vybratých batériách.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Vhodné pre elektrotechnické práce, v priemysle, pre údržbu, servis (vyhľadávanie porúch).

 Na profesionálne, viacstupňové testovanie napätia a polarity **so spínaním záťaže (30 mA FI spúšťanie pomocou tlačidla)**. Schválené na testovanie napätia na **zariadeniach do 1 000 V**. Vhodné pre fotovoltické/veterné elektrárne a hybridné technológie vozidiel.

Norma:
DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
Technický opis

Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Osvetlenie meracích miest	áno

Označenie výrobcu	EXPERT
bezdotykový detektor lomu kábla	áno
Skúška fáze	LED
Oblasť pre zobrazovanie DC	12 - 1000 V
Oblasť pre zobrazovanie AC	12 - 1000 V
Skúška priechodnosti	akusticky/LED
Ukazovateľ	LED
Skúška smeru otáčania	LED
Skúška polarity	LED
Výstraha pred vibráciami	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Kalibrácia	I1
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
elektrická izolácia	VDE 1000 V
Druh produktu	Skúšačka napätia

Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S	027120 S
Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S	027160 S

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------