

**Digitálny číselník Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434270 25
GTIN	7630041111194
Trieda položky	45A

**Popis****Prevedenie:**

Digitálne číselníkové meradlo s kombinovaným stupnicovým a cifrovým zobrazením (výška čísel 10 mm) ako aj mechanickými tolerančnými prvkami. Displej/klávesnicu je možné otočiť až o 270°.

**Funkcia:**

Režim merania **ABS/REL**. Grafické zobrazenie zadaných hraničných hodnôt. Automatické vypnutie, funkcia PRESET, výstup údajov, prepínateľný smer počítania. S blokováním tlačidiel.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498950, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910.

**Technický opis**

Kalibrácia	C1
Rozsah merania	25 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Ø puzdra	57 mm

Meracia sila	<2 N
Hrúbka krytu	27 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,02 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30
Kalibrácia DAKK Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100

## Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Zalomený držiak úchylkomerov 60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3

Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25