

BENNING**Skúšačka priechodu DUTEST pro, Typ prístroja: DUTESTPRO****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Vysoko- a nízkoohmová skúška priechodnosti pomocou 3-úrovňového LED zobrazenia a hlasitého kontrolného bzučiaka. Zobrazenie cudzieho napätia a polarity, jednopólová a bezdotyková kontrola fáz. Nastaviteľná hlasitosť bzučiaka (3 úrovne/vyp.) a svietivosť (4 úrovne). S výkonnou LED baterkou.

Použitie:

Kontrola elektrických káblov, zariadení, prístrojov a konštrukčných dielov.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane 4 meracích vedení, magnetického držiaka a klipu na opasok.

Zvláštne príslušenstvo:

Batérie 081561 veľ. LR6.

Technický opis

Skúška priechodnosti	0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (bzučiak) kΩ
Ukazovateľ Polarity	LED +/-

Ukazovateľ Priechodnosti	LED 3-stupnový
Ukazovateľ Rušivého napätia AC/DC	6 – 400; pulzujúci výstražný tón V
Označenie výrobcu	DUTEST PRO
jednopolová skúška fázy	pomocou 4 mm meracieho kábla/bezdotykovo cez detektor
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Skúšačka napätia a vodivosti

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6