

**BENNING****Skúšačka napätia DUSPOL®, Typ prístroja: DIGITAL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473105 DIGITAL
GTIN	4014651502635
Trieda položky	47A

**Popis****Prevedenie:**

Skúšanie striedavého napätia s metódou merania skutočnej efektívnej hodnoty **True RMS**.  
**Dvojpólová skúšačka napätia s kontrolnou znackou VDE**. Nárazuvzdorné, prachotesné a vodotesné teleso s pogumovanými uchopovacími plochami.

Ukazovateľ napätia od 50 V je funkčný aj pri vybitých alebo vybratých batériách.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Použitie:**

Vhodné pre elektrotechnické práce, v priemysle, pre údržbu, servis (vyhľadávanie porúch).

**Dvojpólová skúšačka napätia s kontrolnou znackou VDE**. Nárazuvzdorné, prachotesné a vodotesné teleso s pogumovanými uchopovacími plochami.

**Norma:**

**Dvojpólová skúšačka napätia s kontrolnou znackou VDE**. Nárazuvzdorné, prachotesné a vodotesné teleso s pogumovanými uchopovacími plochami.

**Technický opis**

Skúška polarity	LCD
-----------------	-----

Oblasť pre zobrazovanie DC	1 - 1200 V
Skúška priechodnosti	akusticky/LED
Oblasť pre zobrazovanie AC	1 - 1000 V
Výstraha pred vibráciami	áno
Meranie frekvencie	1 - 1000 Hz
Odpor	0,1 - 300 kΩ
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Skúška smeru otáčania	LED
Označenie výrobcu	DIGITAL
Osvetlenie meracích miest	áno
bezdotykový detektor lomu kábla	áno
Skúška fáze	LED
Dióda	0,3 - 2 V
Ukazovateľ	LCD (osvetlené)/LED
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Kalibrácia	I1
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
elektrická izolácia	VDE 1000 V
Druh produktu	Skúšačka napätia

## Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S	027120 S
Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S	027160 S

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------

