

**Digitálny číselník Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 12,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434004 12,5
GTIN	4045197435330
Trieda položky	42C

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer kompaktnej konštrukcie s kontrastným digitálnym displejom.

- **Zmena smeru počítania.**
- **Veľmi tenký kryt.**

Prevedenie reklamného textu:

Digitálny odchýlkomer kompaktnej konštrukcie s kontrastným digitálnym displejom.

Rozsah balenia:

Vrátane krytu s očkom a 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Meracia sila	0,8 – 1,4 N
Kalibrácia	C1
Rozsah merania	12,5 mm
Hrúbka krytu	26 mm

Ø puzdra	58 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,025 mm
Ø upínacej stopky h7	8 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Zalomený držiak úchylkomerov 60° Upínacia dĺžka 50	434918 50

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24

Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10