



Skúšačka priechodu



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	473264
GTIN	4045197554277
Trieda položky	42I

Popis

Prevedenie:

Kompaktný skúšobný prístroj so stabilným dvojzložkovým telesom, optická a akustická indikácia. Krokosvorky uľahčujú použitie, vrátane samostatnej zobrazovacej kontrolky (červená a zelená) pre kontrolu priechodu a polaritu vo veľkej vzdialenosti, prepäťová ochrana 250 V.

Použitie:

Skúšanie priechodov u odpojených elektrických spojov, atď. Meranie polaritu u polovodičových súčiastok ako sú diódy, tranzistory atď.

Norma:

EN 61326-1:2013.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081551 veľ. 6LR61.

Technický opis

Skúška priechodnosti	$\leq 1,0 \text{ k}\Omega$
Ochrana pred prepätím	250 V
Počet obsiahnutých batérií	1

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 6LR61
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Skúšačka napätia a vodivosti