

Mitutoyo**Absolútny číselník Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 12,5**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434062 12,5
GTIN	4946368863467
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Indikácia nulového bodu v každej polohe, napr. pre merania tolerancie. Prepnutie smeru merania. 20 000 hodín plynulého používania s jednou batériou.

Funkcia:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497080, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Kalibrácia	C1
Meracia sila	$\leq 1,5$ N
Rozsah merania	12,5 mm

Ø upínacej stopky h6	8 mm
Hrúbka krytu	27,5 mm
Ø puzdra	59 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,02 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11

Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D2	497100 D2
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Vysielač Typ S1	498966 S1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D1	497100 D1
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20

Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2

Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497100 USB2
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25