

Garant**Digitálny číselník Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 12,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434010 12,5
GTIN	4045197503251
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s veľmi veľkým (12 mm) silne kontrastným LCD ukazovateľom. Vďaka referenčnému systému je pripravený na meranie ihneď po zapnutí.

Funkcia:

Nulovanie v ľubovoľnej polohe, zmena smeru počítania, blokovanie tlačidiel proti neúmyselnému stlačeniu, automatické vypnutie (voliteľné). Opätovné zapnutie pohybom alebo stlačením tlačidla; bez straty referencie.

Preset (predbežné nastavenie rozmeru). IP52: Ochrana proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Číselníkový odchýlkomer s priskrutkovaným hliníkovým ochranným krytom na konci meracieho čapu a alternatívne namontovateľným zdvíhacím krytom. Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915, drôtové zdvíhadlo č. 434930, dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Meracia sila	0,5 – 1 N
Ø puzdra	60 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Rozsah merania	12,5 mm
Kalibrácia	C1
Hrúbka krytu	28 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 52
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Zdvihátko Dĺžka 500	434930 500

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Zdvihátko Dĺžka 140	434930 140