

**TESA****Digitálny číselník Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 12,5**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434280 12,5
GTIN	7630041111217
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Digitálne číselníkové meradlo s kombinovaným stupnicovým a cifrovým zobrazením (výška čísel 10 mm) ako aj mechanickými tolerančnými prvkami. Displej/klávesnicu je možné otočiť až o 270°.

Funkcia:

Režim merania **ABS/REL**. Grafické zobrazenie zadaných hraničných hodnôt. Automatické vypnutie, funkcia PRESET, výstup údajov, prepínateľný smer počítania. S blokováním tlačidiel. Max, Min, Max-Min (TIR), nastavenie nulového bodu, funkcia PRESET.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910.

Technický opis

Kalibrácia	C1
Meracia sila	<2 N
Ø puzdra	57 mm

Technický list

Rozsah merania	12,5 mm
Hrúbka krytu	27 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/434280-12,5>