

Mahr**Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm, Rozsah merania: 12,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434322 12,5
GTIN	4059192014643
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s **velmi veľkými** číselníkom (**11 mm**) a integrovaným ukazovateľom tolerancie. Dodatočná analógová barografická indikácia s hranicami tolerancie.

Absolútna funkcia: nulová poloha je možná v akejkol'vek polohe bez straty referencie.

Faktor je možné nastaviť pomocou displeja.

Jednotlivé funkcie je možné zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, prednastavenie, tolerancie) sa zachovávajú aj pri výmene batérie.

Ideálne na použitie s 2-bodovými vnútornými meracími prístrojmi. Bod zvratu (hodnota MIN.) sa automaticky uloží počas preklopenia a zobrazí sa na displeji.

Funkcia:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Kalibrácia	C1
Meracia sila	0,65–0,90 N
Hrúbka krytu	35 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Rozsah merania	12,5 mm
Ø puzdra	58 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00002 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Najväčšia prípustná chyba Čiastkový rozsah merania	0,002 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2450
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5

Príslušenstvo

Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Zalomený držiak úchylkomerov 45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Zalomený držiak úchylkomerov 60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Zalomený držiak úchylkomerov 45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1

Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2450	081560 CR2450
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30