

BENNING**Prístroj na meranie izolačného odporu, Typ: IT101****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 473420 IT101 |
| GTIN | 4014651440333 |
| Trieda položky | 47A |

Popis**Prevedenie:**

Merací prístroj izolačného odporu pre izolačné a nízkoohmové merania **elektrických zariadení, prístrojov, vedení, motorov a generátorov.**

Funkcia:

Bludný prúd, polarizačný index (PI), stupeň absorpcie (DAR), funkcia automatického vybíjania, nulové vyváženie meracích vedení.

Použitie:

Merania: Okrem iného nízkoohmové, izolačný odpor (kontrolné napätie: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V) a výpočet výsledného zvodového prúdu, odporu pri skúšobnom prúde 200 mA na testovanie spojov ochranných vodičov, indexu polarizácie, koeficientu dielektrickej absorpcie, napätia, odporu.

Osobitosti: Možnosť voľby hraničných hodnôt pre ISO meranie, zelená LED pre potvrdenie úspešnosti kontroly, červená LED pre kontrolné/cudzie napätie, spínací skúšobný hrot na aktivovanie meracieho procesu, vnútorná pamäť pre 100nameraných hodnôt na jednu meraciu funkciu, automatické vybitie kapacitívnych napätí, nastavenie nuly meracích vodičov, funkcia uzamknutia.

Rozsah balenia:

Vrátane puzdra, meracích káblov, krokosvoriek, spínacieho skúšobného hrotu, gumového ochranného rámu, 4 batérií č. 081561 veľ. LR6.

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Hmotnosť | 630 g |
| Zásobovanie prúdom | 4x 081561 LR6 |
| Označenie výrobcu | IT 101 |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 |
| Počet obsiahnutých batérií | 4 |
| Kategória prepätia | CAT IV 600 V |
| Rozsah zobrazovania | 4000 |
| Izolačný odpor | 50 k Ω – 20 G Ω |
| Nízkoohmový odpor | 0,01 - 40 Ω |
| Odpor | 0,01 Ω – 40 k Ω |
| Merací proces | TRUE RMS (AC/DC) |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Kalibrácia | I11 |
| Druh produktu | Prístroj na meranie el. odporu |

Služby

| | |
|---|----------|
| KalibráciaPrístroj na meranie izolačného odporu Typ S | 027150 S |
|---|----------|

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Testovacie vodiče \varnothing meracích hrotov 4 | 473308 4 |
| Testovacie vodiče \varnothing meracích hrotov 2 | 473308 2 |
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6 | 081561 LR6 |
| Súprava meracích káblov TA3, 8-dielna Typ 8 | 473332 8 |
| Taška Duspol Typ B | 473336 B |