

Mahr**Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm, Rozsah merania: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434314 50
GTIN	4059192014513
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s **veľmi veľkým** zobrazením číslic (**11 mm**) a integrovaným zobrazením tolerancie (s/bez zobrazenia nameranej hodnoty).

Absolútna funkcia:

Nulová poloha je možná v každej polohe, bez straty referencie.

Faktor nastaviteľný so zobrazením na displeji.

Jednotlivé funkcie je možné zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, Preset, tolerancie) zostanú zachované aj pri výmene batérie.

Funkcia:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Kalibrácia	C1
Hrúbka krytu	35 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Meracia sila	1,25–2,70 N
Rozsah merania	50 mm
Ø puzdra	58 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00002 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Najväčšia prípustná chyba Čiastkový rozsah merania	0,002 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2450
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 50	023000 50
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100

Príslušenstvo

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2450	081560 CR2450
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965